

전기 버튼 배터리 밀봉 기계

품목 번호: PP2N



소개

전기 버튼 배터리 밀봉기는 전자 제조, 신 에너지 연구 개발 및 산업 자동화 생산 라인에 적합한 버튼 배터리 (예 : CR 시리즈, LR 시리즈, SR 시리즈 등)의 대량 생산을 위해 설계된 고성능 포장 장비입니다.

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PP2N
압력 범위	50-1500kg
압력 추가 프로세스	프로그램 가압 - 프로그램 압력 유지 - 시간 지정 압력 해제
압력 유지 시간	0-999초
압력 변환	금형이 견딜 수 있는 압력을 자동으로 변환하는 프로그램
LCD 디스플레이	4.3인치 LCD 화면
썰링 몰드	옵션 CR16, CR20, CR24, CR30 등
셀 제거 몰드	옵션 CR16, CR20, CR24, CR30 등
표준 몰드	표준 CR20 시리즈 포장 몰드
치수	220*240*380(L*W*H)
장비 전원 공급	220V(50Hz/60Hz)
장비 무게	35kg
기계 크기 다이어그램	