

Xrf Kbr Ftir 실험실 응용 분야를 위한 실험실 유압 펠릿 프레스

품목 번호: PCPE



소개

전기 유압 프레스로 효율적으로 샘플을 준비하세요.
컴팩트하고 휴대 가능하며 실험실에 적합하고 진공
환경에서도 작동할 수 있습니다.

자세히 알아보기

기기 모델	PCPE-20T	PCPE-30T	PCPE-40T	PCPE-60T
압력 범위	0-20T(0-28MPa)	0-30T(0-31.5MPa)	0-40T(0-30MPa)	0-60T(0-33MPa)
피스톤 직경	Φ95mm (d)	Φ110mm (d)	Φ130mm (d)	Φ150mm (d)
일체형 구조	셀 연결 없음, 오일 누출 감소	셀 연결 없음, 오일 누출 감소	셀 연결 없음, 오일 누출 감소	셀 연결 없음, 오일 누출 감소
압력 게이지	디지털 디스플레이 0.00-40.00 MPa	디지털 디스플레이 0.00-40.00 MPa	디지털 디스플레이 0.00-40.00 MPa	디지털 디스플레이 0.00-40.00 MPa
최대 압력 (T)	30mm	40mm	50mm	50mm
압력 안정성	≤1MPa/10분	≤1MPa/10분	≤1MPa/10분	≤1MPa/10분
가압 모드	전기 / 수동	전기 / 수동	전기 / 수동	전기 / 수동
보상 모드	자동 / 수동	자동 / 수동	자동 / 수동	자동 / 수동
작업대 직경	Φ105mm (D)	Φ120mm (D)	Φ140mm(D)	Φ160mm (D)
기동 수	4개	4개	4개	4개
작업 공간	80×150mm(M×N)	92×160mm(M×N)	115×185mm(M×N)	185×250mm(M×N)
치수	245×415×415mm(L×W×H)	275×430×420mm(L×W×H)	295×450×500mm(L×W×H)	405×470×565mm(L×W×H)
전원 공급 장치	220V(50Hz/60Hz)	220V(50Hz/60Hz)	220V(50Hz/60Hz)	220V(50Hz/60Hz)
무게	58Kg	72Kg	92Kg	140Kg

힘	압력
1 [톤]	1.41 [MPa]
2 [톤]	2.82 [MPa]
3 [톤]	4.23 [MPa]
5 [톤]	7.06 [MPa]
8 [톤]	11.3 [MPa]
10 [톤]	14.1 [MPa]

12 [톤]

17 [MPa]

15 [톤]

22.6 [MPa]

20 [톤]

28 [MPa]

참고: 시스템 압력 강도는 35 MPa를 초과해서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 장비의 서비스 수명이 단축됩니다.