

전기 실험실 냉간 등압 프레스 Cip 기계

품목 번호: PCIE



소개

당사의 전기 실험실 냉간 등압 프레스로 기계적 특성이 향상된 조밀하고 균일한 부품을 생산하십시오. 재료 연구, 약학, 전자 산업에서 널리 사용됩니다. 효율적이고 컴팩트하며 진공 호환 가능.

자세히 알아보기

기기 모델	PCIE-12T	PCIE-20T	PCIE-40T	PCIE-60T
압력 범위	0-12T(0-17MPa)	0-20T(0-21MPa)	0-40T(0-30MPa)	0-60T(0-34MPa)
피스톤 직경	95mm (d) 크롬 도금 오일 실린더	110mm (d) 크롬 도금 오일 실린더	130mm (d) 크롬 도금 오일 실린더	150mm (d) 크롬 도금 오일 실린더
압력 게이지	디지털 디스플레이 0.0-40.0MPa	디지털 디스플레이 0.0-40.0MPa	디지털 디스플레이 0.0-40.0MPa	디지털 디스플레이 0.0-40.0MPa
최대 피스톤 스트로크 (T)	40mm	40mm	50mm	50mm
압력 방식	전기 가압/수동 가압	전기 가압/수동 가압	전기 가압/수동 가압	전기 가압/수동 가압
압력 보충 방법	자동 가압/수동 저속 가압	자동 가압/수동 저속 가압	자동 가압/수동 저속 가압	자동 가압/수동 저속 가압
가드	유기 유리	유기 유리	유기 유리	유기 유리
주변 온도	10°C-40°C	10°C-40°C	10°C-40°C	10°C-40°C
등압	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa
등압 챔버	Φ22×70mm(M×N)	Φ30×120mm(M×N)	Φ40×150mm(M×N)	Φ50×150mm(M×N)
외부 치수	305×430×530mm(L×W×H)	305×430×600mm(L×W×H)	355×450×710mm(L×W×H)	405×470×720mm(L×W×H)
전원 공급 장치	550W(220V/110V 맞춤 설정 가능)	550W(220V/110V 맞춤 설정 가능)	550W(220V/110V 맞춤 설정 가능)	550W(220V/110V 맞춤 설정 가능)
장비 무게	110Kg	120Kg	150Kg	200Kg