


전기 회전 가마 열분해로 플랜트 기계 소성기 소형 회전 가마 회전식 용광로

품목 번호: KT-RKTF



소개

전기 회전 가마 - 정밀 제어, 리튬 코발트, 희토류, 비철금속 등의 소성 및 건조에 이상적입니다.

자세히 알아보기

모델	KT-RKTF60	KT-RKTF80	KT-RKTF100	KT-RKTF120
튜브 직경	0.6m	0.8m	1m	1.2m
튜브 길이	7m	9m	10m	12m
튜브 재질	니켈 기반 합금			
가열 구역	4개의 독립적인 가열 구역			
작업 온도	< 1100°C			
회전 드럼 각도	0-3도			
단열재	다결정 세라믹 섬유			
온도 제어기	PLC가 포함된 터치스크린 PID 컨트롤러			
발열체	탄화규소(SiC)			
온도 센서	무장 K 타입 열전대			
전원 공급 장치	AC220-440V, 50/60HZ			