

전기 분할 실험실 등압 성형기 Cip 장비

품목 번호: PCESI



소개

분할식 등압 성형기는 더 높은 압력을 제공할 수 있어 고압이 필요한 테스트 응용 분야에 적합합니다.

자세히 알아보기

기기 모델	PCESI-65T	PCESI-100T	PCESI-150T	PCESI-200T
압력 범위	0-65T	0-100T	0-150T	0-200T
피스톤 직경	크롬 도금 오일 실린더 160mm (d)	크롬 도금 오일 실린더 200mm (d)	크롬 도금 오일 실린더 200mm (d)	크롬 도금 오일 실린더 290mm (d)
가압 공정	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 타이밍 압력 해제	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 타이밍 압력 해제	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 타이밍 압력 해제	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 타이밍 압력 해제
압력 변환	프로그램이 샘플에 가해지는 압력을 자동으로 변환합니다.	프로그램이 샘플에 가해지는 압력을 자동으로 변환합니다.	프로그램이 샘플에 가해지는 압력을 자동으로 변환합니다.	프로그램이 샘플에 가해지는 압력을 자동으로 변환합니다.
디스플레이	7인치 LCD 화면	7인치 LCD 화면	7인치 LCD 화면	7인치 LCD 화면
장비 보호	유기 유리 도어가 있는 강판 보호	유기 유리 도어가 있는 강판 보호	유기 유리 도어가 있는 강판 보호	유기 유리 도어가 있는 강판 보호
등압	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa
등압 챔버	Φ50×150mm(M×N)	Φ60×150mm(M×N)	Φ80×150mm(M×N)	Φ90×150mm(M×N)
실린더 스트로크 (T)	50mm	50mm	50mm	50mm
공간 크기	220×400mm(M×N)	260×400mm(M×N)	280×400mm(M×N)	290×420mm(M×N)
외부 치수	700×450×1050mm(L×W×H)	850×500×1100mm(L×W×H)	950×550×1150mm(L×W×H)	1000×650×1200mm(L×W×H)
장비 전원 공급 장치	1500W(220V/110V 맞춤 제작 가능)	1500W (220V/110V 맞춤 제작 가능)	1500W(220V/110V 맞춤 제작 가능)	1500W(220V/110V 맞춤 제작 가능)
장비 무게	350kg	580kg	680kg	980kg