

## 전기 분할 실험실 저온 등방성 프레스(Cip) 65T / 100T / 150T / 200T

품목 번호: PCESI



### 소개

분할 냉간 등압 프레스는 더 높은 압력을 제공할 수 있으므로 높은 압력 수준이 필요한 테스트 애플리케이션에 적합합니다.

### 자세히 알아보기

기기 모델	PCESI-65T	PCESI-100T	PCESI-150T	PCESI-200T
압력 범위	0-65T	0-100T	0-150T	0-200T
피스톤 직경	크롬 도금 오일 실린더 160mm(d)	크롬 도금 오일 실린더 200mm(d)	크롬 도금 오일 실린더 200mm (d)	크롬 도금 오일 실린더 290mm(d)
가압 프로세스	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 시간 제한 압력 해제	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 타이밍 압력 해제	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 타이밍 압력 해제	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 타이밍 압력 해제
압력 변환	프로그램이 시료에 가해지는 압력을 자동으로 변환합니다.	프로그램이 시료에 가해지는 압력을 자동으로 변환합니다.	프로그램이 시료가 견디는 압력을 자동으로 변환합니다.	프로그램이 시료가 견디는 압력을 자동으로 변환합니다.
디스플레이	7인치 LCD 화면	7인치 LCD 화면	7인치 LCD 화면	7인치 LCD 화면
장비 보호	오가닉글라스 도어로 철관 보호	오가닉글라스 도어로 강판 보호	오가닉 글라스 도어로 강판 보호	오가닉 글라스 도어로 강판 보호
정압	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa
정압 챔버	Φ50×150mm(M×N)	Φ60×150mm(M×N)	Φ80×150mm(M×N)	Φ90×150mm(M×N)
실린더 스트로크(T)	50mm	50mm	50mm	50mm
공간 크기	220×400mm(M×N)	260×400mm(M×N)	280×400mm(M×N)	290×420mm(M×N)
외부 치수	700×450×1050mm(L×W×H)	850×500×1100mm(L×W×H)	950×550×1150mm(L×W×H)	1000×650×1200mm(L×W×H)
장비 전원 공급 장치	1500W(220V/110 사용자 지정 가능)	1500W(220V/110 사용자 지정 가능)	1500W(220V/110 사용자 정의 가능)	1500W(220V/110 사용자 정의 가능)
장비 무게	350kg	580kg	680kg	980kg