

## 전기 정제 편칭기

품목 번호: TPM-01



### 소개

이 기계는 입상 원료를 다양한 정제로 압축하는 단일 압력 자동 회전 연속 타정기입니다. 주로 제약 산업의 정제 생산에 사용되며 화학, 식품, 전자 및 기타 산업 분야에도 적합합니다.

### 자세히 알아보기

다이 수량	5개
압력	60KN
최대. 정제 직경	18mm
최대. 태블릿 높이	6mm
최대. 충전 높이	15mm
디스크 회전 속도	30rpm
용량	9000개/시간
모터 파워	2.2Kw
치수	960*660*1230mm
무게	320kg
1. 남은 가루는 진공청소기로 재활용 가능(옵션)	

2. 태블릿 다이는 특정 요구 사항에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다.