

## 필터 테스트 머신(Fpv)

품목 번호: RPM-06



### 소개

이 장비는 압출 및 여과를 통해 안료, 첨가제 및 마스터 배치와 같은 폴리머의 분산 특성을 테스트하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

모델 번호.	RPM-06A	RPM-06B
제어 시스템	컴퓨터 제어	
나사 직경	20, 25, 30mm(또는 맞춤형)	
주 모터 출력	4KW(또는 맞춤형)	
길이 대 직경 비율(L/D)	28:1	
Rpm 나사 속도	0-95rpm 주파수 변환 속도 조절	
압력 센서	0-35Mpa	
필터	EN13900-5:2005 표준에 따름	ASTM 표준에 따름
외부 치수 mm(W*D*H)	1553*650*1350mm	1553*650*1350mm
무게(kg)	약 350kg	약 300kg
전원 공급 장치	3 φ, AC380V	