

평면 부식 전해 전지

품목 번호: ELEFC



소개

전기화학 실험을 위한 평면 부식 전해 전지를 소개합니다. 뛰어난 내식성과 완벽한 사양을 갖춘 당사의 전지는 최적의 성능을 보장합니다. 고품질 재료와 우수한 밀봉 성능으로 안전하고 내구성이 뛰어난 제품을 제공하며, 맞춤 제작 옵션도 가능합니다.

자세히 알아보기

사양	350ml, 맞춤 제작 가능
적용 온도 범위	0 ~ 70°C
밀봉 형태	실리콘 고무 게스킷
재질	붕규산 유리 + PTFE
구멍	3개의 연마구 + 2개의 내부 순환 팔레구

사양	350ml, 맞춤 제작 가능
적용 온도 범위	0 ~ 100°C
재질	붕규산 유리 + PTFE
구멍	3개의 연마구 2개 순환 + 수조