

실험용 플로트 소다 라임 광학 유리

품목 번호: KTOM-FSO



소개

박막/후막 증착을 위한 절연 기판으로 널리 선호되는 소다 라임 유리는 용융 주석 위에 용융 유리를 띄워 만듭니다. 이 방법은 균일한 두께와 매우 평평한 표면을 보장합니다.

자세히 알아보기

열 전도율	0.937 W/mK
밀도 (20 °C/68 °F 기준)	2.44 g/cm ³
경도 (모스 경도계)	6 - 7
체적 탄성 계수	4.3 x 10 ¹⁰ Pa
광학적 특성	굴절률 (l=435): 1.523 (l=645)=1.513
전기적 특성 유전 상수	@ 20°C E= 7.75
비저항	1000 Hz 25°C · log R 옴/cm: 9.7