

## 4바디 수평 항아리 밀

품목 번호: KT-HJM



### 소개

4바디 수평 탱크 밀 볼 밀은 3000ml 용량의 수평 볼 밀 탱크 4개와 함께 사용할 수 있습니다. 주로 실험실 샘플을 혼합하고 분쇄하는 데 사용됩니다.

### [자세히 알아보기](#)

|                      |  |
|----------------------|--|
| 처리 원리                | 마찰   |
| 애플리케이션 샘플 특징         | 미세   중간에서 낮은 경도   부서지기 쉬움   건조하거나 점성이 낮음     |
| 가공 유형                | 연삭   혼합                                      |
| 최대 사출 크기             | < 5mm 미만                                     |
| 샘플 입자 크기 범위          | 1-20um                                       |
| 볼 밀 용기 수             | 4  |
| 사용 가능한 최대 볼 밀링 탱크 용량 | 3000ml                                       |
| 사용 가능한 최소 밀링 용기 용량   | 250ml  |
| 볼 밀링 탱크 옵션 재질        | 지르코니아   텅스텐 카바이드 마노   나일론 스테인리스 스틸   폴리우레탄 등 |
| 그라인딩 미디어 옵션 유형       | 구형   원통형                                     |
| 그라인딩 볼 옵션 재질         | 지르코니아   텅스텐 카바이드 마노   스테인리스 스틸   커런덤         |
| 연삭 방법                | 건식 연삭   습식 연삭                                |
| 고무 롤러 개수:            | 스틱 3개  |
| 고무 롤러 속도             | 900 r/min                                    |
| 고무 롤러 커버 재질          | 폴리우레탄  |
| 고무 롤러 이동 방식          | 전기 제어  |
| 순 중량                 | 88kg   |
| 치수                   | 670*660*310mm                                |
| 보호 등급                | IP65   |
| 표준                   | CE   |