


수평 고온 흑연 진공 흑연화로

품목 번호: GF-01



소개

수평 흑연화로: 이 유형의로는 가열 요소를 수평으로 배치하여 시료의 균일한 가열을 가능하게 합니다. 정밀한 온도 제어와 균일성이 요구되는 크거나 부피가 큰 시료의 흑연화에 적합합니다.

자세히 알아보기

제품 모델 사양	GF-01-40×40×120	GF-01-50×50×140	GF-01-55×55×160
용량(L)	192	350	484
정격 온도(°C)	2800	2800	2800
최대 온도(°C)	3100	3100	3100
유효 가열 면적(mm)	400×400×1200	500×500×1400	550×550×1600
전력(KW)	200	350	450
주파수(HZ)	1500	1000	1000
온도 제어 방법	일본 시마 전기 온도 조절기 채택		
가열 방법	유도 가열		
진공 시스템	회전 날개 진공 펌프 (고진공 요구 사항의 경우 로츠 진공 펌프 및 오일 확산 펌프 필요)		
소결 분위기	N ₂ , Ar 및 기타 가스		
정격 전원 공급 전압(V)	380		
정격 가열 전압(V)	750		
진공 한계(Pa)	100 (진공 냉간 상태)		