

H형 전해 전지 - H형 / 트리플

품목 번호: ELCH



소개

H형 전해질 셀로 다양한 전기 화학적 성능을 경험하세요. 멤브레인 또는 비멤브레인 밀봉, 2-3가지 하이브리드 구성 중에서 선택하세요. 지금 자세히 알아보세요.

[자세히 알아보기](#)

사양	30ml~ 500ml
적용 가능한 온도 범위	0 ~ 60°C
적용 가능한 멤브레인 면적	15mm(사용자 정의 가능)
재질	붕소 유리 + PTFE
전해질 셀 펀칭	3개의 전극 구멍(6mm) 4개의 가스(3mm) 맞춤형 개방 가능

사양	30ml~ 500ml
적용 가능한 온도 범위	0 ~ 60°C
적용 가능한 멤브레인 면적	0.5cm2/1cm2
재질	붕소 유리 + PTFE
전해질 셀 펀칭	3개의 전극 구멍(6mm) 6개의 공기 구멍(3mm) 사용자 정의 가능