

H형 전기분해 셀 삼중 전기화학 셀

품목 번호: ELCH



소개

당사의 H형 전기분해 셀로 다용도 전기화학 성능을 경험해 보세요. 멤브레인 또는 비멤브레인 셀링, 2-3 하이브리드 구성 중에서 선택하세요. 지금 자세히 알아보세요.

자세히 알아보기

사양	30ml~ 500ml
적용 온도 범위	0 ~ 60℃
적용 멤브레인 면적	15mm (맞춤 제작 가능)
재질	불규산 유리 + PTFE
전기분해 셀 펀칭	세 개의 전극 구멍(6mm) 네 개의 가스(3mm) 맞춤 제작 가능

사양	30ml~ 500ml
적용 온도 범위	0 ~ 60℃
적용 멤브레인 면적	0.5cm2/1cm2
재질	불규산 유리 + PTFE
전기분해 셀 펀칭	세 개의 전극 구멍(6mm) 여섯 개의 공기 구멍(3mm) 맞춤 제작 가능