

## 핸드헬드 코팅 두께

품목 번호: XRF-980



### 소개

휴대용 XRF 코팅 두께 분석기는 고해상도 Si-PIN(또는 SDD 실리콘 드리프트 검출기)을 채택하여 뛰어난 측정 정확도와 안정성을 달성합니다. 생산 공정에서 코팅 두께의 품질 관리 또는 입고 재료 검사를 위한 무작위 품질 검사 및 전체 검사에 관계없이 XRF-980은 검사 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

### 자세히 알아보기

검출기	고성능 Si-핀 검출기/최적화된 SDD 검출기
필터	다중 위치 자동 필터 교환기
창	펄크 방지 창 디자인이 적용된 캡톤(옵션)
콜리메이터	5mm 콜리메이터
배터리	7.2V 리튬 이온 배터리, 6800mAh
디스플레이	정전식 터치 컬러 디스플레이
데이터 저장	100000+ 데이터 저장 용량
데이터 전송	WiFi, USB
방사선 안전	안전 가드 장치, 시료가 없는 동안 튜브 차단, 비밀번호로 보호되는 사용자 보안
카메라(옵션)	측정 포인트 위치 확인 및 기록을 위한 자동 초점 렌즈가 장착된 통합 CCD 카메라
두께	일반적으로 50um 이내(재료에 따라 다름) 반복성 최대 0.1%
환경 온도	-10°C~50°C 습도 0%~80%
무게	배터리 포함 약 1.5kg(3.3파운드)
치수	가로*세로*높이: 220mm*91mm*276mm
소프트웨어 언어	영어 및 기타 언어