

핸드헬드 마이닝 분석기

품목 번호: XRF-600M



소개

빠르고 정확하며 사용하기 쉬운 휴대용 XRF 광산 분석기인 XRF600M은 광업의 다양한 분석 응용 분야를 위해 설계되었습니다. XRF600M은 최소한의 시료 준비로 광석 시료의 현장 분석을 제공하여 실험실 분석 시간을 며칠에서 몇 분으로 단축합니다. 기본 파라미터 방법을 사용하는 XRF60M은 교정 표준 없이도 광석 시료를 분석할 수 있습니다.

자세히 알아보기

모델	XRF-600M/XRF-600MP/XRF-600MS
여기	세라믹 패키지 마이크로포커스 X-선 튜브, Ag 타겟 튜브, 50kV
검출기	고성능 Si-핀 검출기/최적화된 SDD 검출기
필터	다중 위치 자동 필터 교환기
창	펄크 방지 창 디자인이 적용된 캡톤(옵션)
콜리메이터	5mm 콜리메이터
배터리	7.2V 리튬 이온 배터리, 6800mAh
디스플레이	정전식 터치 컬러 디스플레이
초과 경고	원소 농도가 설정 한계를 초과하면 소프트웨어가 경고합니다.
원터치 작동	원터치 테스트
토양 수분 보정	토양 수분에 따라 분석이 자동으로 보정됩니다.
데이터 저장	100,000개 이상의 데이터 저장
데이터 전송	와이파이, USB
방사선 안전	안전 가드 장치, 시료가 없는 동안 튜브 차단, 비밀번호로 보호되는 사용자 보안
카메라(옵션)	측정 포인트 위치 확인 및 기록을 위한 자동 초점 렌즈가 장착된 통합 CCD 카메라
환경 온도	-10°C~50°C 습도 0%~80%
무게	배터리 포함 약 1.5kg(3.3파운드)
치수	Lx WxH:220mm*91mm*276mm
소프트웨어 언어	영어 및 기타 언어