

## 휴대용 귀금속 분석기

품목 번호: XRF-990



### 소개

고급 세라믹 패키지 마이크로 포커스 X-선 튜브와 고성능 반도체 검출기를 기반으로 하는 XRF990 휴대용 귀금속 분석기는 고급 소프트웨어 알고리즘과 결합하여 보석의 금, 은, 백금 및 기타 귀금속 농도를 빠르고 정확하게 비파괴적으로 테스트하여 보석, 투자 금 및 다양한 귀금속 재료의 순도를 빠르게 식별할 수 있습니다.

### 자세히 알아보기

검출기	고성능 Si-핀 검출기/최적화된 SDD 검출기
필터	다중 위치 자동 필터 교환기
창	펄크 방지 창 디자인이 적용된 캡톤(옵션)
콜리메이터	5mm 콜리메이터
배터리	7.2V 리튬 이온 배터리, 6800mAh
디스플레이	정전식 터치 컬러 디스플레이
데이터 저장	100000+ 데이터 저장 용량
데이터 전송	WiFi, USB
방사선 안전	안전 가드 장치, 시료가 없는 동안 튜브 차단, 비밀번호로 보호되는 사용자 보안
카메라(옵션)	측정 포인트 위치 확인 및 기록을 위한 자동 초점 렌즈가 장착된 통합 CCD 카메라
원소	Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, Zn, Cu, Ni, Co, Fe 등 필요 시 추가 가능
환경 온도	-10°C~50°C 습도 0%~80%
무게	배터리 포함 약 1.5kg(3.3파운드)
치수	LxWxH:220mm*91mm*276mm
소프트웨어 언어	영어 및 기타 언어