

식물용 허브 분말 멸균기 실험실 오토클레이브

품목 번호: KT-Q01



소개

중국 전통 의학용 허브 분말 멸균 오토클레이브 기계는 포화 증기를 사용하여 효과적으로 멸균합니다. 증기의 열과 침투성을 활용하여 보온 후 멸균을 달성하고 전용 건조 시스템으로 우수한 건조 효과를 유지합니다.

자세히 알아보기

사양	치수	챔버 크기	증기 소비량	멸균 트레이 수	전기	장비 순중량
KT-G0.25JS(F)	1100*1350*1900	800*600*600	18KG	18	2+(24)	900KG
KT-G0.36JS(F)	1300*1350*1900	1000*600*600	25KG	18	2+(24)	1000KG
KT-G0.6JS(F)	1550*1400*1900	1250*610*910	30KG	26	3+(36)	1400KG
KT-G0.8JS(F)	1750*1400*1900	1450*610*910	40KG	26	3+(36)	1600KG
KT-G1.0JS	1550*1550*1900	1250*680*1180	45KG	36	3KW	1700KG
KT-G1.2JS	1750*1500*1900	1450*680*1180	50KG	36	4KW	1800KG
KT-G1.5JS	2150*1500*1900	1850*680*1180	60KG	72	4KW	2000KG
KT-G2.0JS	1950*1500*1900	1600*900*1400	65KG	88	4.5KW	2500KG
KT-G2.5JS	2350*1500*1900	2000*900*1400	75KG	88	6KW	3000KG
KT-G3.0JS	2750*1500*1900	2400*900*1400	90KG	88	8KW	3500KG

사양	치수	챔버 크기	증기 소비량	멸균 트레이 수	전기	장비 순중량
KT-G0.25JS(F)	1100*1350*1900	800*600*600	25KG	12	1.2+(24)	700KG
KT-G0.36JS(F)	1300*1350*1900	1000*600*600	35KG	12	1.2+(24)	800KG
KT-G0.6JS(F)	1550*1400*1900	1250*610*910	40KG	36	2.0+(36)	1200KG
KT-G0.8JS(F)	1750*1400*1900	1450*610*910	50KG	36	2.0+(36)	1400KG
KT-G1.0JS	1550*1500*1900	1250*680*1180	60KG	48	2.5KW	1550KG
KT-G1.2JS	1750*1500*1900	1450*680*1180	70KG	72	2.5KW	1650KG
KT-G1.5JS	2150*1500*1900	1850*680*1180	80KG	96	3.5KW	1800KG
KT-G2.0JS	1950*1850*2200	1600*900*1400	100KG	60	4.5KW	2200KG
KT-G2.5JS	2350*1850*2200	2000*900*1400	120KG	120	4.5KW	2600KG
KT-G3.0JS	2750*1850*2200	2000*900*1400	140KG	120	6KW	3000KG

사양	치수	챔버 크기	증기 소비량	오존 제거	평균 트레이 수	전기	장비 순중량
KT-G0.25JS(F)	1100*1350*1900	800*600*600	25KG	4	12	2+(24)	980KG
KT-G0.36JS(F)	1300*1350*1900	1000*600*600	35KG	4	12	2+(24)	1080KG
KT-G0.6JS(F)	1550*1400*1900	1250*610*910	40KG	7	36	3+(36)	1500KG
KT-G0.8JS(F)	1750*1400*1900	1450*610*910	50KG	9	36	3+(36)	1700KG
KT-G1.0JS	1550*1500*1900	1250*680*1180	60KG	11	48	3KW	1800KG
KT-G1.2JS	1750*1500*1900	1450*680*1180	70KG	13	72	4KW	1900KG
KT-G1.5JS	2150*1500*1900	1850*680*1180	80KG	16	96	4KW	2100KG
KT-G2.0JS	1950*1850*2200	1600*900*1400	100KG	20	60	4.5KW	2600KG
KT-G2.5JS	2350*1850*2200	2000*900*1400	120KG	25	120	6KW	3100KG
KT-G3.0JS	2750*1850*2200	2400*900*1400	140KG	30	120	8KW	3600KG