

고에너지 무방향성 유성 볼 밀

품목 번호: KT-P4000E



소개

KT-P4000E는 360° 회전 기능을 갖춘 수직형 고에너지 유성 볼 밀에서 파생된 신제품입니다. 4개의 ≤1000ml 볼 밀 용기로 더 빠르고 균일하며 작은 시료 출력 결과를 경험하세요.

[자세히 알아보기](#)

연삭 원리	충격 마찰 중력
적합한 재료	작고 중간 정도의 낮은 경도; 부서지기 쉬운 건식 또는 습식
재료 입력 크기	< 10mm 미만
재료 출력 크기	0.1-20 um
처리량	4000ml
디스크 팬 속도	800 r/min
그라인딩 팬 재료	텅스텐 카바이드; 세라믹; 마노; 스테인리스 스틸; 강철 경화; 나일론 등
행성 디스크 공간 이동 모드	X Y 축 360° 변경 행성 운동
모터 파워	100-120V/200-240V AC, 50-60Hz, 870W
순 중량	242kg
치수	L1120*W685*H780 mm
보호 수준	IP65
품질 표준	CE