

실험실용 고에너지 전방향 행성 볼 밀 분쇄기

품목 번호: KT-P4000E



소개

KT-P4000E는 360° 회전 기능이 있는 수직 고에너지 행성 볼 밀에서 파생된 신제품입니다. 4개의 ≤1000ml 볼 밀 병으로 더 빠르고 균일하며 작은 샘플 출력 결과를 경험하십시오.

[자세히 알아보기](#)

분쇄 원리	충격 마찰 중력
적합한 재료	중소 경도; 부서지기 쉬운; 건식 또는 습식
입력 재료 크기	< 10 mm
출력 재료 크기	0.1-20 um
처리량	4000ml
디스크 팬 속도	800 r/min
분쇄 팬 재질	텅스텐 카바이드; 세라믹; 마노; 스테인리스 스틸; 경화강; 나일론 등
행성 디스크 공간 이동 모드	X Y 축 360° 변경 행성 운동
모터 전력	100-120V/200-240V AC, 50-60Hz, 870W
순중량	242kg
치수	L1120*W685*H780 mm
보호 등급	IP65
품질 표준	CE