

고에너지 무방향성 유성 볼 밀

품목 번호: KT-P2000E



소개

KT-P2000E는 수직형 고에너지 유성식 볼밀에 360° 회전 기능을 추가한 신제품입니다. 이 제품은 수직형 고에너지 볼 밀의 특성뿐만 아니라 유성 본체에 고유한 360° 회전 기능을 갖추고 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

연삭 원리	충격 및 마찰력
적합한 재료	작고 중간 정도의 낮은 경도; 부서지기 쉬운 건식 또는 습식
재료 입력 크기	< 10mm 미만
재료 출력 크기	0.1-20 um
처리량	2000ml
디스크 팬 속도	800 r/min
그라인딩 팬 재료	텅스텐 카바이드; 세라믹; 마노; 스테인리스 스틸; 강철 경화; 나일론 등
행성 디스크 공간 이동 모드	X Y 축 360° 변경 행성 운동
모터 파워	100-120V/200-240V AC, 50-60Hz, 870W
순 중량	233kg
치수	L1120*W685*H780 mm
보호 수준	IP65
품질 표준	CE