

## 고에너지 행성 볼 밀 연삭기 (실험실용)

품목 번호: KT-P4000



### 소개

가장 큰 특징은 고에너지 행성 볼 밀이 빠르고 효과적인 분쇄뿐만 아니라 우수한 파쇄 능력을 갖추고 있다는 것입니다.

### 자세히 알아보기

|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 분쇄 원리           | 충격 및 마찰력                                            |
| 적합한 재료          | 중소 저경도;<br>취성;<br>건식 또는 습식                          |
| 입력 재료 크기        | < 10 mm                                             |
| 출력 재료 크기        | 0.1-20 um                                           |
| 처리 용량           | 4000ml                                              |
| 디스크 팬 속도        | 800 r/min                                           |
| 분쇄 팬 재료         | 텅스텐 카바이드; 세라믹;<br>마노;<br>스테인리스 스틸;<br>경화강;<br>나일론 등 |
| 행성 디스크 공간 이동 모드 | X축 행성 이동                                            |
| 모터 전력           | 100-120V/200-240V AC, 50-60Hz, 750W                 |
| 순 중량            | 106kg                                               |
| 치수              | L720*W500*H500 mm                                   |
| 보호 등급           | IP65                                                |
| 품질 표준           | CE                                                  |