

## 고에너지 유성 볼 밀

품목 번호: KT-P4000



### 소개

가장 큰 특징은 고 에너지 유성 볼 밀은 빠르고 효과적인 분쇄를 수행할 수 있을 뿐만 아니라 우수한 분쇄 능력을 가지고 있다는 것입니다.

### [자세히 알아보기](#)

연삭 원리	충격 및 마찰력
적합한 재료	소형 및 중저 경도; 다루기 힘든; 건조하거나 젖은
재료 입력 크기	
재료 출력 크기	0.1-20 음
처리량	4000ml
디스크 팬스피드	800r/분
판재 연마	텅스텐 카바이드, 세라믹, 마노; 스테인레스 스틸; 강철을 강화하십시오; 나일론 등
유성 디스크 공간 이동 모드	X축 유성 운동
모터 파워	100-120V/200-240V AC, 50-60Hz, 750W
순중량	106kg
치수	L720*W500*H500mm
보호 수준	IP65
품질 기준	CE