

고에너지 유성 볼 밀

품목 번호: KT-BMP2000



소개

고 에너지 유성 볼 밀 KT-BMP2000은 빠르고 효과적인 연삭을 수행 할 수있을뿐만 아니라 분쇄 능력도 우수합니다. 입자 크기가 큰 단단한 시료를 분쇄하고 분쇄 할 수있어 사용자의 더 많은 처리 요구를 충족시킬 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

연삭 원리	충격 및 마찰력
적합한 재료	작고 중간 경도의 낮은 경도; 부서지기 쉬운 건식 또는 습식
재료 입력 크기	
재료 출력 크기	0.1-20 um
처리량	2000ml
디스크 팬 속도	800 r/min
그라인딩 팬 재료	텅스텐 카바이드; 세라믹; 마노; 스테인리스 스틸; 강철 경화; 나일론 등
행성 디스크 공간 이동 모드	X축 행성 이동
모터 파워	100-120V/200-240V AC, 50-60Hz, 750W
순 중량	92kg
치수	L570*W570*H420 mm
보호 수준	IP65
품질 표준	CE