

고에너지 진동 불밀 (실험실용)

품목 번호: KT-BM500



소개

고에너지 진동 불밀은 고에너지 진동 및 충격 다기능 실험실 불밀입니다. 탁상형은 작동이 간편하고 크기가 작으며 편안하고 안전합니다.

자세히 알아보기

제품명	하이브리드 고에너지 진동 불밀		하이브리드 고에너지 진동 불밀 저온형	고에너지 진동 불밀 다중 플랫폼
모델	KT-BM500		KT-BM500-L	KT-BM500-P
권장 최대 투입 크기	< 10 mm			
샘플 입자 크기 범위	~0.1um			
분쇄 방법	건식 분쇄 습식 분쇄 진공 분쇄		건식 분쇄 습식 분쇄 진공 분쇄 저온 분쇄	건식 분쇄 습식 분쇄 진공 분쇄
분쇄 플랫폼 (칸 수)	2		6	
이동 방식	Y 평면 호 모양 고주파 왕복 운동			
진동 주파수	180-1800 rpm			
표준 분쇄 시간	10-60초			
불밀 재질	텅스텐 카바이드 지르코니아 PTFE 나일론 경강 스테인리스 스틸		스테인리스 스틸 텅스텐 카바이드 지르코니아	
불밀 탱크 최대 용량	2 X 125ml			6 X 125ml
불밀 용기 고정 방식	나사 고정			
분쇄 볼 크기	1-30mm 선택 가능			
분쇄 볼 재질	텅스텐 카바이드 지르코니아 마노 스테인리스 스틸			
제어 방식	주파수 제어			
전기 사양	100-120V 200-240V AC, 50-60Hz, 750W			
전원 포트	국가 표준 유럽 표준 미국 표준 영국 표준 등			
순 중량	126kg			
치수 (너비, 깊이, 높이)	680*540*320			
보호 등급	IP30			
표준	CE			