

제약 화장품 및 식품 R&D를 위한 고성능 실험실 균질화기

품목 번호: KT-VHE



소개

제약, 화장품 및 식품을 위한 실험실 진공 균질화 유화제.
고전단 혼합, 진공 탈기, 확장 가능한 1L-10L. 지금
전문가의 조언을 받아보세요!

자세히 알아보기

파라미터	KT-VHE-1	KT-VHE-2	KT-VHE-5	KT-VHE-10
교반량	100-1000ml	100-2000ml	500-5000ml	1000-10000ml
교반 속도 범위	0-230rpm	0-230rpm	0-230rpm	0-230rpm
교반 패들 스타일	SUS316L 앵커 타입, PTFE 벽 스크레이퍼 포함			
처리 점도	100000CP	100000CP	100000CP	150000CP
교반 전력	120W	150W	150W	300W
유화량	500-1000ml	600-2000ml	2500-5000ml	5000-10000ml
균질화 속도 범위	8000-28000rpm	8000-28000rpm	8000-30000rpm	8000-30000rpm
균질화 헤드 모델	20DG	25DG	25DG	25DG
균질화기 출력	1300W	1300W	1300W	1300W
반응기 뚜껑 포트	교반, 진공, 균질화, 공급, 온도, 프로브 + 예비 포트 3개			
리프팅 스트로크	300mm	300mm	500mm	500mm
Max. 작동 온도	120°C	120°C	120°C	120°C
달성 가능한 진공	-0.098MPa	-0.098MPa	-0.098MPa	-0.098MPa
전원 공급 장치	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz
순 중량	35kg	40kg	50kg	55kg
치수(가로×세로×높이)	400×650×1100mm	400×650×1100mm	600×450×1100mm	600×480×1200 mm

파라미터	KT-VHE-1S	KT-VHE-2S	KT-VHE-5S	KT-VHE-10S
교반 용량	100-1000ml	100-2000ml	500-5000ml	1000-10000ml
교반 속도 범위	0-230rpm	0-230rpm	0-230rpm	0-230rpm
교반 패들 스타일	SUS316L 앵커 타입, PTFE 벽 스크레이퍼 포함			
처리 점도	100000CP	100000CP	100000CP	150000CP

파라미터	KT-VHE-1	KT-VHE-2	KT-VHE-5	KT-VHE-10
파라미터	KT-VHE-1S	KT-VHE-2S	KT-VHE-5S	KT-VHE-10S
교반 전력	120W	150W	150W	300W
유화량	500-1000ml	600-2000ml	2500-5000ml	5000-10000ml
균질화 속도 범위	8000-28000rpm	8000-28000rpm	8000-30000rpm	8000-30000rpm
균질화 헤드 모델	20DG	25DG	25DG	25DG
균질화기 파워	1300W	1300W	1300W	1300W
반응기 재질	316L 스테인리스 스틸			
반응기 뚜껑 포트	교반, 진공, 균질화, 공급, 온도, 프로브 + 예비 포트 3개			
리프팅 스트로크	300mm	300mm	500mm	500mm
Max. 작동 온도	120°C	120°C	120°C	120°C
달성 가능한 진공	-0.098MPa	-0.098MPa	-0.098MPa	-0.098MPa
전원 공급 장치	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz
순 중량	35kg	40kg	50kg	55kg
치수(가로×세로×높이)	400×650×1100mm	400×650×1100mm	600×450×1100mm	600×480×1200 mm