


고정밀 다이아몬드 와이어 절단기 실험실용 톱 정밀 와이어 Edm 절단기

품목 번호: CM-1



소개

고정밀 다이아몬드 와이어 절단기는 재료 연구원을 위해 특별히 설계된 다목적의 정밀 절단 도구입니다. 연속 다이아몬드 와이어 절단 메커니즘을 사용하여 세라믹, 결정, 유리, 금속, 암석 및 기타 다양한 취성 재료를 정밀하게 절단할 수 있습니다.

자세히 알아보기

전원 공급 전압	220V 50Hz; 최대 전력: <100w
스핀들 속도	2rpm ~ 260rpm 범위 내에서 조절 가능
제어 시스템	① 수동 제어: Y축 및 Z축 속도 범위 1 40mm/min; ② 자동 제어: Y축 공급 길이 0.01 50mm; Z축 공급 속도 0.05mm 40mm/min 길이 0.01 50mm; Z축 공급 속도 0.05mm 40mm/min Z축 공급 길이 1 60mm; 자동 절단 빈도 1 99;
절단선 총 길이	20m
두 가이드 휠 사이의 내부 거리	95mm
Y축 이동 거리	≤ 50mm
Z축 이동 거리	≤ 60mm
2D 고정구	수평 회전 0-360°, 좌우 기울기 20°
하중판 크기	80mm× 51mm
절단 깊이	≤ 50mm 11. 최대 절단 샘플 크기: Ø 50mm × 50mm