

알루미나(Al₂O₃) 용광로 튜브 - 고온

품목 번호: KM-C06



소개

고온 알루미나로 튜브는 알루미나의 높은 경도, 우수한 화학적 불활성 및 강철의 장점을 결합하고 내마모성, 내열 충격성 및 기계적 충격 저항성이 우수합니다.

자세히 알아보기

외부 4mm 내부 2mm(1미터)	외부 12mm 내부 8mm(1미터)	외부 25mm 내부 19mm(1미터)	외부 45mm 내부 36mm(1미터)	외부 70mm 내부 60mm(1미터)
외부 5mm 내부 3mm(1미터)	외부 16mm 내부 11mm(1미터)	외부 30mm 내부 24mm(1미터)	외부 50mm 내부 40mm(1미터)	외부 80mm 내부 70mm(1미터)
외부 6mm 내부 4mm(1미터)	외부 18mm 내부 13mm(1미터)	외부 32mm 내부 26mm(1미터)	외부 55mm 내부 45mm(1미터)	외부 90mm 내부 80mm(1미터)
외부 8mm 내부 5mm(1미터)	외부 20mm 내부 15mm(1미터)	외부 35mm 내부 28mm(1미터)	외부 60mm 내부 50mm(1미터)	외부 90mm 내부 100mm(1미터)
외부 10mm 내부 6mm(1미터)	외부 22mm 내부 16mm(1미터)	외부 40mm 내부 32mm(1미터)	외부 65mm 내부 55mm(1미터)	