

엔지니어링 첨단 세라믹용 고온 산화알루미늄(Al2O3) 보호관

품목 번호: KM-C07



소개

고온 내성 강옥관 또는 열전대 보호관으로도 알려진 산화알루미늄 보호관은 주로 알루미나(산화알루미늄)로 만들어진 세라믹관입니다.

자세히 알아보기

Φ1*Φ0.3mm (이중 구멍)	Φ3*Φ0.7mm (이중 구멍)	Φ2*Φ0.4mm (사중 구멍)
Φ1.5*Φ0.5mm (이중 구멍)	Φ5*Φ1.5mm (이중 구멍)	Φ4*Φ1mm (사중 구멍)
Φ2*Φ0.5mm (이중 구멍)	Φ5.5*Φ1.5mm (이중 구멍)	Φ5*Φ1.2mm (사중 구멍)
Φ2.5*Φ0.7mm (이중 구멍)	Φ8*Φ2mm (이중 구멍)	Φ8*Φ2mm (사중 구멍)

Φ1*0.3mm	Φ2*0.3mm	Φ3*0.7mm	Φ4*1.5mm	Φ5.5*1.5mm	Φ8*2mm
Φ1.2*0.3mm	Φ2*0.5mm	Φ3.5*0.8mm	Φ4.5*1.2mm	Φ6*1.8mm	Φ8*2.4mm
Φ1.4*0.4mm	Φ2*0.6mm	Φ3.5*1mm	Φ5*1.2mm	Φ6.5*1.8mm	Φ10*2.7mm
Φ1.5*0.4mm	Φ2.5*0.7mm	Φ4*1.2mm	Φ5*1.5mm	Φ6.5*2mm	Φ7*2mm