

실험실 탈바가지 및 소결 전 가열로

품목 번호: KT-MD



소개

다양한 성형 공정을 가진 세라믹 재료용 KT-MD 고온 탈바가지 및 소결 전 가열로. MLCC 및 NFC와 같은 전자 부품에 이상적입니다.

자세히 알아보기

가열로 모델		KT-MD	
일정 작업 온도		1100/1300 °C	
챔버 재질		일본 알루미늄나 섬유	
발열체		Cr2Al2Mo2 와이어 코일/탄화규소	
가열 속도		0-20°C/분	
온도 센서		K/S 타입 열전대	
온도 컨트롤러		디지털 PID 컨트롤러/터치 스크린 PID 컨트롤러	
온도 제어 정확도		±1°C	
전원 공급 장치		AC200-440V, 50/60HZ	
표준 챔버 크기 재고			
챔버 크기 (mm)	유효 부피 (L)	챔버 크기 (mm)	유효 부피 (L)
300x300x300	27	300x300x400	36
400x400x400	64	500x500x500	125
600x600x600	216	800x800x800	512
기타 크기 및 부피는 맞춤 설정 가능			

번호	설명	수량
1	가열로	1
2	열 블록	1
3	도가니 집게	1
4	내열 장갑	1
5	작동 설명서	1