

흑연 진공로 고열전도율 필름 흑연화로

품목 번호: GF-03



소개

고열전도율 필름 흑연화로는 온도 균일성, 낮은 에너지 소비, 연속 작동이 가능합니다.

자세히 알아보기

제품 모델 사양	GF-03-Φ40×100	GF-03-Φ50×100	GF-03-Φ60×100	GF-03-Φ90×160
용량(L)	125	196	282	1000
정격 온도(C)	2800	2800	2800	2800
극한 온도(C)	3100	3100	3100	3100
유효 가열 면적 (mm)	Φ400×1000	Φ500×1000	Φ600×1000	Φ900×1000
전력(KW)	150	200	30	600
주파수(HZ)	1500	1000	1000	1000
온도 제어 방법	일본 시마 전기 온도 조절기			
가열 방법	유도 가열			
진공 시스템	회전식 진공 펌프 (고진공 요구 사항의 경우 루트 진공 펌프 및 오일 확산 펌프 필요)			
소결 분위기	N ² Ar 및 기타 가스			
정격 전원 공급 전압 (V)	380			
정격 가열 전압 (V)	750			
진공 한계 (Pa)	100 (진공 냉간 상태)			