

## 고열전도성 필름 흑연화로

품목 번호: GF-03



### 소개

고열 전도성 필름 흑연화로는 온도가 균일하고 에너지 소비가 적으며 연속적으로 작동할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

제품 모델 사양	GF-03-Φ40×100	GF-03-Φ50×100	GF-03-Φ60×100	GF-03-Φ90×160
용량(L)	125	196	282	1000
정격온도(C)	2800	2800	2800	2800
한계온도(C)	3100	3100	3100	3100
유효가열면적(mm)	Φ400×1000	Φ500×1000	Φ600×1000	Φ900×1000
전력(KW)	150	200	30	600
주파수(HZ)	1500	1000	1000	1000
온도 조절 방법	일본 시마 전기 온도 조절기			
가열방식	유도 가열			
진공 시스템	회전 날개 진공 펌프(고진공 요구 사항의 경우 루츠 진공 펌프 및 오일 확산 펌프가 필요함)			
소결분위기	N <sup>2</sup> Ar 및 기타 가스			
정격전원전압(V)	380			
정격 가열 전압(V)	750			
진공 한계(Pa)	100(진공냉각상태)			