

수평 유성 볼 밀

품목 번호: KT-P400H



소개

수평 유성 볼 밀로 시료 균일성을 개선하세요. KT-P400H는 시료 증착을 줄이고 KT-P400E는 다방향 기능을 제공합니다. 과부하 보호 기능으로 안전하고 편리하며 효율적입니다.

[자세히 알아보기](#)

연삭 원리	충격 및 마찰력
적합한 재료	작고 중간 정도의 낮은 경도; 부서지기 쉬운 건식 또는 습식
재료 입력 크기	
재료 출력 크기	0.1-20 um
처리량	
그라인딩 용기 속도	0-900 r/min
연삭 용기 재질	텅스텐 카바이드; 세라믹 마노; 스테인리스 스틸; 경화강; 나일론 등
그라인딩 용기 개수	4 개
그라인딩 용기 용량	100 ml
그라인딩 볼 재질	텅스텐 카바이드; 지르코니아; 알루미나 마노 스테인리스 스틸 등
모터 출력	250W
순 중량	35kg
치수	L320 * W410 * H510 mm
보호 수준	IP65
품질 표준	CE