

실험실 수평 유성 볼 밀 분쇄기

품목 번호: KT-P400H



NEW

소개

수평 유성 볼 밀로 시료 균일성을 향상시키세요. KT-P400H는 시료 침착을 줄이고 KT-P400E는 다방향 기능을 갖추고 있습니다. 과부하 보호 기능으로 안전하고 편리하며 효율적입니다.

자세히 알아보기

분쇄 원리	충격 및 마찰력
적합한 재료	중소경도; 취성; 건식 또는 습식
재료 투입 크기	< 2 mm
재료 배출 크기	0.1-20 um
처리 용량	< 400 ml
분쇄 용기 속도	0-1000 r/min
분쇄 용기 재질	텅스텐 카바이드; 세라믹; 마노; 스테인리스 스틸; 경화강; 나일론 등
분쇄 용기 개수	4 개
분쇄 용기 부피	100 ml
분쇄 볼 재질	텅스텐 카바이드; 지르코니아; 알루미나; 마노; 스테인리스 스틸 등
모터 전력	100-120V/200-240V AC ,50-60Hz,150W
순 중량	35 kg
치수	L300 * W350 * H420 mm
보호 등급	IP65
품질 표준	CE