

수평 유성 볼 밀

품목 번호: KT-P400H



소개

수평 유성 볼 밀로 시료 균일성을 개선하세요. KT-P400H는 시료 증착을 줄이고 KT-P400E는 다방향 기능을 제공합니다. 과부하 보호 기능으로 안전하고 편리하며 효율적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| | |
|------------|--|
| 연삭 원리 | 충격 및 마찰력 |
| 적합한 재료 | 작고 중간 정도의 낮은 경도; 부서지기 쉬운 건식 또는 습식 |
| 재료 입력 크기 | |
| 재료 출력 크기 | 0.1-20 um |
| 처리량 | |
| 그라인딩 용기 속도 | 0-900 r/min |
| 연삭 용기 재질 | 텅스텐 카바이드; 세라믹 마노; 스테인리스 스틸; 경화강; 나일론 등 |
| 그라인딩 용기 개수 | 4 개 |
| 그라인딩 용기 용량 | 100 ml |
| 그라인딩 볼 재질 | 텅스텐 카바이드; 지르코니아; 알루미나 마노 스테인리스 스틸 등 |
| 모터 출력 | 250W |
| 순 중량 | 35kg |
| 치수 | L320 * W410 * H510 mm |
| 보호 수준 | IP65 |
| 품질 표준 | CE |