

## 수소분위기로

품목 번호: KT-16AH



### 소개

KT-AH 수소 분위기로 - 안전 기능, 이중 셀 설계 및 에너지 절약 효율성이 내장된 소결/어닐링용 유도 가스로. 실험실 및 산업용으로 이상적입니다.

### 자세히 알아보기

용광로 모델	KT-16AH		
최대 온도	1600°C		
일정한 작업 온도	1500°C		
진공 압력	0.1Mpa		
진공 밸브	니들 밸브		
챔버 재질	일본 알루미늄나 섬유		
발열체	몰리브덴 와이어		
가열 속도	0-20°C/분		
온도 센서	B형 열전쌍		
온도 조절기	터치 스크린 PID 컨트롤러		
온도 조종 정확도	±1°C		
온도 균일성	±5°C		
전력 공급	AC110-220V,50/60HZ		
표준 챔버 크기 주식			
챔버 크기(mm)	유효 체적(L)	챔버 크기(mm)	유효 체적(L)
150x150x200	4.5	300x300x400	36
200x200x300	12	400x400x400	64

고객 디자인 크기 및 볼륨 허용