

높은 성공률로 수소 함량을 신속하게 측정하는 수소 측정 프로브

품목 번호: KT-T03



소개

용강용 정확한 수소 측정 프로브, 0.5-14ppm 범위, $\pm 0.15\text{ppm}$ 정확도, 96% 성공률. 지금 강철 품질을 최적화하세요!

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품 코드	OY-H-900
측정 범위	0.5-14ppm
정확도	$\pm 0.15\text{ppm}$
측정 성공률	96%
테스트 시간	30-60초