

열수 합성 반응기

품목 번호: KR-3H



소개

화학 실험실용 소형 부식 방지 반응기인 열수 합성 반응기의 응용 분야를 알아보십시오. 불용성 물질을 안전하고 신뢰할 수 있는 방식으로 빠르게 소화합니다. 지금 자세히 알아보세요.

[자세히 알아보기](#)

모델	50ml	100ml	150ml	200ml	250ml	300ml	400ml	500ml
원자로 재료	304/316L 스테인레스 스틸							
반응기 내부 크기(mm)	Ø40*86	Ø49*105	Ø58*125	Ø63*145	Ø65*145	Ø71*147	Ø81*148	Ø91*148
반응기 외부 크기(mm)	Ø53*93	Ø63*113	Ø78*135	Ø83*155	Ø83*155	Ø91*157	Ø103*162	Ø117*162
라이너 소재	PTFE/PPL							
라이너 내부 크기(mm)	Ø30*69	Ø39*84	Ø45*99	Ø47*118	Ø52*121	Ø56*124	Ø65*122	Ø75*121
라이너 외부 치수(mm)	Ø40*78	Ø49*95	Ø58*114	Ø63*115	Ø65*135	Ø71*137	Ø81*137	Ø91*17
로드 사이즈(mm)	Ø8*200							
전체 크기(mm)	65*139	75*160	97*185	107*205	107*205	110*210	120*215	135*215
전체 중량(Kg)	1.65	2.4	4.8	6.1	6.1	6.7	8.1	10.6