

흑연 진공로 Igbt 실험 흑연화로

품목 번호: GF-02



소개

IGBT 실험 흑연화로는 대학 및 연구 기관을 위한 맞춤형 솔루션으로, 높은 발열 효율, 사용자 친화성 및 정밀한 온도 제어를 제공합니다.

자세히 알아보기

제품 모델 사양	GF-02-Φ10×15	GF-02-Φ20×30	GF-02-Φ30×40
부피(L)	1.1	10	28
최대 온도(C)	3100	3100	3100
유효 가열 면적 (mm)	Φ100×150	Φ200×300	Φ300×400
전력(KW)	30	50	80
주파수(HZ)	4000	2500	2500
온도 제어 방법	일본 시마 전기 온도 조절기		
가열 방법	유도 가열		
진공 시스템	로터리 베인 진공 펌프 (고진공 요구 사항의 경우 루츠 진공 펌프 및 오일 확산 펌프 필요)		
소결 분위기	N ₂ , Ar		
정격 전원 전압 (V)	380		
정격 가열 전압 (V)	설계 결정에 따라 변압기 구성		
진공 한계 (Pa)	100 (진공 냉간 상태)		