

## 인라인 Xrf 분석기

품목 번호: XRF-700



### 소개

AXR Scientific 인라인 XRF 분석기 Terra 700 시리즈는 유연하게 구성할 수 있으며 공장 생산 라인의 레이아웃과 실제 상황에 따라 로봇 팔 및 자동 장치와 효과적으로 통합하여 다양한 시료의 특성에 맞는 효율적인 검출 솔루션을 구성할 수 있습니다. 전체 감지 프로세스는 사람의 개입 없이 자동화를 통해 제어됩니다. 전체 온라인 검사 솔루션은 24시간 내내 생산 라인 제품의 실시간 검사 및 품질 관리를 수행할 수 있습니다.

### 자세히 알아보기

빠른 비용 회수 : 빠른 비용 회수	
자동화된 검사 솔루션은 공장에서 수동 검사 비용을 크게 줄이고 분석 시간을 절약하며 제품 제조 효율성을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다. 따라서 온라인 자동 감지 장비의 비용을 신속하게 회수 할 수 있습니다.	사양
여기 소스	X-선 튜브: 로듐 또는 텅스텐 양극 타겟(애플리케이션에 최적화), 5 ~ 200 $\mu$ A, 8 ~ 50keV(최대 4W)
검출기	고성능 SDD 검출기
전원 공급 장치	9VAC 전원 어댑터
분석 모드	합금 또는 코팅
분석 범위	칼륨(K19) ~ 우라늄(U92) 원소
IP 등급	IP54
온도 범위	10C ~ 50C. 연속 작동
습도	10% ~ 90% 상대 습도, 비응축성