

적외선 가열 정량 평판 몰드

품목 번호: PMHD



소개

고밀도 단열과 정밀한 PID 제어를 통해 다양한 애플리케이션에서 균일한 열 성능을 제공하는 고급 적외선 가열 솔루션을 알아보세요.

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PMHD-A	PMHD-B
샘플 모양		
다이 가열	0.0°C-300.0°C	0.0°C-300.0°C
다이 재료	합금 공구강 :Cr12MoV	합금 공구강 :Cr12MoV
샘플 크기	Φ50mm (d)	Φ25mm (d)
샘플 두께	15-100μm	25、50、100、250、500μm(측정 루프 6개)
치수	200*60mm(D*H)	200*60mm(D*H)
무게	220V/300W	220V/300W
유압식 파우더 프레스 크기 다이어그램		