

적외선 가열 정량 평판 프레스 금형

품목 번호: PMHD



소개

다양한 응용 분야에서 균일한 열 성능을 위해 고밀도 단열재와 정밀한 PID 제어를 갖춘 고급 적외선 가열 솔루션을 만나보십시오.

자세히 알아보기

기기 모델	PMHD-A	PMHD-B
시료 모양		
다이 가열	0.0°C-300.0°C	0.0°C-300.0°C
다이 재질	합금 공구강 :Cr12MoV	합금 공구강 :Cr12MoV
시료 크기	Φ50mm (d)	Φ25mm (d)
시료 두께	15-100μm	25, 50, 100, 250, 500μm (6 측정 루프)
치수	200*60mm (D*H)	200*60mm (D*H)
무게	220V/300W	220V/300W
유압 분말 프레스 크기 다이어그램		