

# 고온 저항 및 절연 기능이 있는 엔지니어링 고급 세라믹용 고품질 알루미나 세라믹 나사

품목 번호: KM-C011



## 소개

알루미나 세라믹 나사는 99.5% 알루미나로 만들어진 패스너 부품으로, 뛰어난 내열성, 전기 절연성 및 내화학성이 요구되는 극한 응용 분야에 이상적입니다.

## [자세히 알아보기](#)

|     |                     |              |                 |               |              |
|-----|---------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| M16 | 외부 육각               | 100*9.2*24.2 | 7.*9.2*24.2     | 40*9.2*24.2   |              |
| M14 | 외부 육각               | 80*10*22     | 50*7.6*21.9     | 40*9.9*21     |              |
| M12 | 외부 육각               | 75*8.1*18.8  | 50*10.3*18.3    | 25*10.3*18.4  | 15*10*21.2   |
|     | 내부 육각               | 50*10.5*17.2 | 35/25*10.4*17.1 | 15*12.2*18.1  | 14*12.2*18   |
| M10 | 외부 육각               | 70*7*16.8    | 35*6.6*16.6     |               |              |
|     | 내부 육각               | 50*9*14.8    | 35*9.1*14.8     |               |              |
| M8  | 내부 육각               | 70*5.6*14    | 50*4.5*11.7     | 35*5.3*12.9   | 25*5.3*12.9  |
|     | 내부 육각               | 50*7.6*12.3  | 35*7.9*12.3     |               |              |
|     | 평면 머리 내부 육각         | 30*.*13.8    |                 |               |              |
|     | "+" 유형              | 20*.*14.2    |                 |               |              |
| M6  | 외부 육각               | 55*5.2*9.7   | 40*4.3*9.6      |               |              |
|     | 내부 육각               | 40*5.8*9.8   | 25*5.9*10       | 15*5.9*10     |              |
|     | "+" 유형              | 40*.*12      |                 |               |              |
|     | 외부 육각 "—" 유형        | 25*3.9*9.8   |                 |               |              |
|     | 구멍이 있는 둥근 머리 "—" 유형 | 20*4.8*10    |                 |               |              |
|     | 내부 육각               | 15*.*9.8     |                 |               |              |
| M5  | 외부 육각               | 25*3.5*8     | 20/15*3.6*8     | 10/12*3.6*7.6 | 5*3.6*8      |
|     | 내부 육각               | 35*4.7*7.8   | 25/20*4.9*8.1   | 15/12*4.9*8.1 | 10/5*4.9*8.1 |
|     | 구멍이 있는 둥근 머리 "+" 유형 | 25*.*8.6     | 20*.*8.5        | 12*.*8.5      |              |
|     | 둥근 머리 내부 육각         | 25*2.*9.3    | 12*2.8*8.6      |               |              |
|     | 둥근 머리 "—" 유형        | 10*3.4*7.9   |                 |               |              |
|     | "+" 유형              | 10*.*8.9     |                 |               |              |

|      |                     |             |             |             |            |
|------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|      | 구멍이 있는 둥근 머리 "—" 유형 | 6/15*3*10   |             |             |            |
| M4   | 외부 육각               | 20*3.2*6.8  | 15*3.3*6.8  | 10*3.2*6.8  |            |
|      | 내부 육각               | 25*4*7      | 20*4.1*6.9  | 15*4.1*6.8  | 10*3.2*6.8 |
|      | 내부 육각               | 25*~*8.5    |             |             |            |
|      | "+" 유형              | 12*~*8.4    |             |             |            |
|      | 둥근 머리 "—" 유형        | 8*2.9*7     | 5*2.1*9.3   |             |            |
|      | 구멍이 있는 둥근 머리 "+" 유형 | 3*4.5*8.9   |             |             |            |
| M3.5 | "+" 유형              | 9*~*5.3     |             |             |            |
| M3   | 외부 육각               | 10*3*5.5    | 30*3*5.4    |             |            |
|      | 내부 육각               | 30*3*5.4    | 20/25*3*5.4 | 15/10*3*5.4 | 8*3*5.4    |
|      | "+" 유형              | 15*~*5.2    | 6*~*5.6     |             |            |
|      | 둥근 머리 "+" 유형        | 6.5*2.7*5.5 |             |             |            |
| M2.5 | "+" 유형              | 9*~*4.5     | 6*~*3.9     |             |            |
| M2   | 평면 머리 "—" 유형 반 나사   | 22*1.4*3.8  |             |             |            |
|      | 내부 육각               | 14*1.9*3.8  |             |             |            |
|      | 평면 머리 "—" 유형        | 10*1.4*3.8  |             |             |            |
|      | "+" 나사산             | 8*1.6*3.5   |             |             |            |
|      | 둥근 머리 "+" 유형        | 8*1.5*3.5   |             |             |            |
|      | 외부 육각               | 6*1.6*3.8   |             |             |            |
|      | "+" 유형              | 6*~*4.2     |             |             |            |