

## 통합형 수동 가열식 실험실 펠릿 프레스 120Mm / 180Mm / 200Mm / 300Mm

품목 번호: PCY



### 소개

통합형 수동 가열 실험실 프레스로 열 압착 시료를 효율적으로 처리하세요. 최대 500°C의 가열 범위로 다양한 산업 분야에 적합합니다.

### 자세히 알아보기

| 기기 모델               | PCY-5T1212                      | PCY-10T1818                            | PCY-10T2020                            | PCY-15T3030                            |
|---------------------|---------------------------------|--|--|--|
| 압력 범위               | 0-5.0톤                          | 0-10.0톤                                | 0-10.0톤                                | 0-15.0톤                                |
| 피스톤 직경              | 크롬 도금 오일 실린더 50mm(d)            | 크롬 도금 오일 실린더 65mm(d)                   | 크롬 도금 오일 실린더 65mm (d)                  | 크롬 도금 오일 실린더 95mm (d)                  |
| 주요 전체 구조            | 오일 누출 지점을 줄이기 위해 밀폐된 연결부가 없는 장비 | 오일 누출 지점을 줄이기 위해 밀봉 연결부가 없는 장비         | 오일 누출 지점을 줄이기 위해 밀폐된 연결부가 없는 장비        | 오일 누출 지점을 줄이기 위해 밀폐된 연결부가 없는 장비        |
| 가열 온도               | 실온 -300.0C/500.0C               | 실내 온도 -300.0C/500.0C                   | 실온 -300.0C/500.0C                      | 실내 온도 -300.0C/500.0C                   |
| 단열 방법               | 수입 단열 보드                        | 수입 단열 보드                               | 수입 단열 보드                               | 수입 단열 보드                               |
| 냉각 방법               | 수냉식 급속 냉각 [옵션 수냉식 냉각기]          | 수냉식 급속 냉각 [옵션 수냉식 냉각기]<br>[옵션 수냉식 냉각기] | 수냉식 급속 냉각 [옵션 수냉식 냉각기]<br>[옵션 수냉식 냉각기] | 수냉식 급속 냉각 [옵션 수냉식 냉각기]<br>[옵션 수냉식 냉각기] |
| 핫플레이트 크기            | 이중 플레이트 가열<br>120×120mm(M×N)    | 이중 플레이트 가열 180×180mm(M×N)              | 이중 플레이트 가열 200×200mm(M×N)              | 이중판 가열 300×300mm(M×N)                  |
| 작업 공간               | 140×140×60mm                    | 180×180×60mm                           | 200×200×60mm                           | 300×300×65mm                           |
| 치수                  | 250×230×390mm(L×W×H)            | 290×290×420mm(L×W×H)                   | 320×290×420mm(L×W×H)                   | 450×420×450mm(L×W×H)                   |
| 전원 공급 장치            | 700W(220V/110V 사용자 지정 가능)       | 1000W(220V/110V 사용자 지정 가능)             | 1200W(220V/110V 사용자 지정 가능)             | 3000W(220V/110V 사용자 지정 가능)             |
| 무게                  | 55 Kg                           | 90 Kg                                  | 95Kg                                   | 180Kg                                  |
| 분말 정제 프레스의 치수 다이어그램 | 아래 그림 참조                        | 아래 그림 참조                               | 아래 그림 참조                               | 아래 그림 참조                               |