

Ito/Fto 유리 스토리지 랙/회전 랙/실리콘 웨이퍼 스토리지 랙

품목 번호: PTFE-18



소개

Ito/FTO 유리 보관 랙/회전 랙/실리콘 웨이퍼 보관 랙은 실리콘 웨이퍼, 칩, 게르마늄 웨이퍼, 유리 웨이퍼, 사파이어 웨이퍼, 석영 유리 및 기타 재료의 선적 포장, 회전 및 보관에 사용할 수 있습니다.

자세히 알아보기

모델	4인치 25개	4인치 50개	5인치 25개	5인치 50개	6인치 25개	8인치 25개	12인치 25개
외경	122mm	122mm	149mm	149mm	180mm	245mm	350mm
스핀지 내경 제외	110mm	110mm	138mm	138mm	*	*	320mm
스핀지 내경	104mm	104mm	127mm	127mm	*	*	300mm
높이	29mm	56mm	45mm	55mm	43mm	40mm	60mm

지침 이 제품은 직경 100mm, 125mm, 150mm, 200mm, 300mm의 제품을 25개 또는 50개 보관할 수 있는 평평한 실리콘 웨이퍼 박스입니다. 실리콘 웨이퍼, 칩, 게르마늄 웨이퍼, 유리 웨이퍼, 사파이어 웨이퍼, 석영 유리 및 기타 재료의 배송 포장, 회전 및 보관에 사용할 수 있습니다.

모델	2인치 25개	3인치 25개	4인치 25개	6인치 25개
외부 크기	160*62*62mm	160*88*88mm	165*145*122mm	180*142*185mm
용량	직경 50mm의 25개 장착 가능	직경 76mm의 25개 장착 가능	직경 100mm의 25개 장착 가능	직경 150mm의 25개 장착 가능
재질	PP	PP	PP	PP
색상	반투명	반투명	반투명	반투명
무게	155g	240g	400g	600g