


1200°C 실험실용 머플로 오븐

품목 번호: KT-12M



소개

당사의 1200°C 머플로로 실험실을 업그레이드하세요.
일본산 알루미늄 섬유와 몰리브덴 코일로 빠르고 정밀한
가열을 달성합니다. 쉬운 프로그래밍과 데이터 분석을
위한 TFT 터치 스크린 컨트롤러 기능. 지금 주문하세요!

[자세히 알아보기](#)

오븐 모델		KT-12M	
최대 온도		1200°C	
정속 작업 온도		1100°C	
오븐 튜브 재질		고순도 석영	
챔버 재질		일본산 알루미늄 섬유	
가열 요소		Cr2Al2Mo2 와이어 코일	
가열 속도		0-15°C/분	
온도 센서		내장 K형 열전대	
온도 컨트롤러		디지털 PID 컨트롤러/터치 스크린 PID 컨트롤러	
온도 제어 정확도		±1°C	
온도 균일성		±5°C	
전원 공급		AC110-220V, 50/60HZ	
표준 챔버 크기 재고			
챔버 크기 (mm)	유효 용량 (L)	챔버 크기 (mm)	유효 용량 (L)
100x100x100	1	300x300x400	36
150x150x150	3.4	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512

고객 설계 크기 및 용량 수락 가능

번호	설명	수량
1	오븐	1

2	열 블록	1
3	도가니 집게	1
4	내열 장갑	1
5	작동 설명서	1