

실험실 블로운 필름 압출 3층 공동 압출 필름 블로잉 머신

품목 번호: RPM-05



소개

실험실 블로운 필름 압출은 주로 고분자 재료의 필름 블로잉 가능성 및 재료 내 콜로이드 상태, 그리고 착색 분산액, 제어 혼합물 및 압출물의 분산 상태를 감지하는데 사용됩니다.

자세히 알아보기

모델 번호.	RPM-05A	RPM-05B
이름	단층 블로운 필름	3층 공동 압출 블로운 필름
스크류 직경	25mm 또는 맞춤형	25mm *3 또는 맞춤형
스크류 종횡비 (L/D)	33:1 (또는 맞춤형)	
스크류 속도	0-95rpm 주파수 변환 속도 조절	
모터 (kg)	가변 주파수 모터 또는 서보 모터	
주 모터 출력	4KW (또는 맞춤형)	
다이 직경	25mm (또는 맞춤형)	30mm (또는 맞춤형)
필름 최대 직경	150-180mm (또는 맞춤형)	300mm (또는 맞춤형)
부피 (mm) (W*D*H)	1800*800*2000mm	2100*950*2300mm
무게 (kg)	약 450kg	약 1100 kg
전원 공급 장치	3 φ , AC380V	
※고객 요구 사항에 따라 특수 모델을 설계할 수 있습니다.		