

실험실 블로우 필름 압출 3 레이어 공압출 필름 블로잉 기계

품목 번호: RPM-05



소개

실험실 취입 필름 압출은 주로 폴리머 재료의 필름 취입 가능성과 재료의 콜로이드 상태, 유색 분산액, 제어 혼합물 및 압출물의 분산을 감지하는 데 사용됩니다;

[자세히 알아보기](#)

모델 번호.	RPM-05A	RPM-05B
이름	단일 레이어 블로운 필름	3층 공압출 블로운 필름
나사 직경	25mm 또는 맞춤형	25mm *3 또는 맞춤형
스크류 종횡비 (L/D)	33:1(또는 사용자 지정)	
나사 속도	0-95rpm주파수 변환 속도 조절	
모터(kg)	가변 주파수 모터 또는 서보 모터	
주 모터 출력	4KW(또는 맞춤형)	
다이 직경	25mm(또는 맞춤형)	30mm(또는 맞춤형)
필름의 최대 직경	150-180mm(또는 맞춤형)	300mm(또는 맞춤형)
부피(mm)(W*D*H)	1800*800*2000mm	2100*950*2300mm
무게(kg)	약 450kg	약 1100kg
전원 공급 장치	3 φ , AC380V	
고객의 요구 사항에 따라 특수 모델을 설계할 수 있습니다.		