

플라스틱 원료 및 열에 민감한 재료 분쇄를 위한 액체 질소 사용 실험실 저온 분쇄기

품목 번호: KT-CG01



소개

KT-CG01 액체 질소 저온 분쇄기를 만나보세요. 플라스틱 및 열에 민감한 재료 분쇄에 이상적이며 재료의 무결성을 보존하고 초미세 결과를 제공합니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
이름	액체 질소 저온 분쇄기
모델	KT-CG01
전력	1.8kw
전압	220V
저온 분쇄기 미세도	40-300 메쉬
용량	1-3kg/h
소용량	10g
배출 모드	연속
속도	25000r/min
무게	12kg
크기	290*280*480mm
냉각 매체	액체 질소
칼날 유형	다각형 헤드 칼날
분쇄 원리	고속 충돌
배출	체 없는 바람 선택
액체 질소 시스템	발 압축 / 자체 압축 (하나 선택)