

## 플라스틱 원료 및 열에 민감한 재료를 위한 액체 질소 극저온 연삭 크라이오 밀링 기계

품목 번호: KT-CG01



### 소개

플라스틱 및 열에 민감한 재료 분쇄에 이상적이며 재료 무결성을 보존하고 초미세 결과를 제공하는 KT-CG01 액체 질소 극저온 분쇄기에 대해 알아보세요.

### [자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
이름	액체 질소 극저온 연삭기
모델	KT-CG01
Power	1.8kw
전압	220V
극저온 연삭기 미세도	40-300 메쉬
용량	1-3kg/h
소용량	10g
배출 모드	연속
속도	25000r/min
무게	12kg
크기	290280480mm
냉각 매체	액체 질소
나이프 유형	다각형 헤드 나이프
분쇄 원리	고속 충돌
배출	체 바람 선택 없음
액체 질소 시스템	풋/자가 가압(하나 선택)